

クッションボックスシリーズ/膨らませた状態のエア緩衝材

- エア緩衝材製造機を置くスペースがない…
- 使用量が少ないので製造機は置きたくない…

パッケージ内の不要な空間や隙間によって発生する問題を「空気」で解決します。

※クッションのエア量によって入数は前後します。段ボールサイズは各種ともに160サイズ(620×430×H550)です。



オンラインショップ

枕型緩衝材

クッションボックスシリーズ

X Film Cushion Box

エクスフィルムクッションボックス

一箱から
全国発送
いたします




クッションを破れば
充填時の容量の
1%以下に。

お客様に喜ばれる 環境に配慮した空間充填包装材

X Film Cushion Box 早見表

該当品番	ミシン目ピッチ				
	フィルム幅	90mm	100mm	130mm	200mm
フィルム品番	150mm	XB1509	—	XB1513	—
	200mm	—	XB2010	XB2013	XB2020
	250mm	—	XB2510	XB2513	XB2520



規格表 ※環境型脱炭素材バイオマスLDPE10%印刷付き(ブルー)

品番	材質	クッションサイズ	有効寸法 (mm) W×D×H	入数
XB1509	バイオマスLDPE	150×90	130×80×約27	約680個
XB1513	バイオマスLDPE	150×130	130×120×約30	約410個
XB2010	バイオマスLDPE	200×100	180×90×約30	約370個
XB2013	バイオマスLDPE	200×130	180×120×約27	約300個
XB2020	バイオマスLDPE	200×200	180×190×約37	約140個
XB2510	バイオマスLDPE	250×100	230×90×約35	約280個
XB2513	バイオマスLDPE	250×130	230×120×約33	約240個
XB2520	バイオマスLDPE	250×200	230×190×約35	約120個

気泡緩衝材シート

クッションボックスシリーズ

226Bubble Cushion Box

226バブルクッションボックス

一箱から
全国発送
いたします



もっと簡単に、もっとスピーディに!
包む用途に最適なエアークッション

規格表

品番	材質	規格	入数(巻)	印刷色	
BCB-400 BM20	バイオマスLDPE	20μ 400mm幅×174mmピッチ	約120枚/巻	2	グリーン
BCB-400 BM25	バイオマスLDPE	25μ 400mm幅×174mmピッチ	約120枚/巻	2	オレンジ
BCB-400 BM30	バイオマスLDPE	30μ 400mm幅×174mmピッチ	約120枚/巻	2	ブルー
BCB-400 N26	LDPE 多層	26μ 400mm幅×174mmピッチ	約120枚/巻	2	ブルー

※BM20・25・30は材質がポリエチレン単体のため、2週間ほどで約25%粒高が低下します。長期保存する場合はN26(多層フィルム)をおすすめします。

チューブ型緩衝材

クッションボックスシリーズ

494Tube Cushion Box

494チューブクッションボックス

一箱から
全国発送
いたします



コーナー押さえや底敷きに!
敷く用途に最適なエアークッション

規格表

品番	材質	規格	入数(連)	印刷色	
TCB-400 BM25	バイオマスLDPE	25μ 400mm幅×150mmピッチ(2本)	約130枚	1	オレンジ
TCB-400 BM30	バイオマスLDPE	30μ 400mm幅×150mmピッチ(2本)	約130枚	1	ブルー
TSCB-400 BM20	バイオマスLDPE	20μ 400mm幅×174mmピッチ(4本)	約165枚	1	グリーン

※材質がポリエチレン単体のため、2週間ほどで約25%バッグ高が低下します。